



Dados do pedido

Número do pedido	082861 2
GTIN	4049002020889
Classe de artigo	04D

Descrição

Modelo:

Em aço cromo-vanádio resistente. As arestas afiadas das ranhuras penetram no parafuso colocado e desenroscam-no. Com quadrado para a ativação por meio de desandador e similares.

Utilização:

Adequado para roscas à direita e à esquerda. Adequado para aço temperado.

Indicado para:

Aço temperado. Adequado para roscas à direita e à esquerda.

Instrução:

Roscas UNC e UNF disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø do furo prévio	4,8 mm
Tipo	2
indicado para parafusos/cavilhas	M8 – M10
indicado para	aço temperado
Tipo de produto	Extrator de parafusos