



**Braçadeira de alto desempenho totalmente em aço para trabalhos pesados com placa de pressão especial, largura de aperto: 300**



**Dados do pedido**

Número do pedido	861310 300
GTIN	4008158007588
Classe de artigo	83K

**Descrição**

**Versão:**

Calha e aro fixo de aço sem revestimento trefilado (perfil especial), temperado e galvanizado. Barras deslizantes em aço, forjada, temperada e galvanizado. Eixo de aço resistente ao desgaste e de funcionamento suave com rosca trapezoidal. Longa vida útil graças à placa de pressão especial resistente ao calor com inserto de aço sinterizado. Fuso temperado e polido com alavanca de báscula deslizante.

Com rotação até 35°.

**Utilização:**

Para trabalhos pesados e muito pesados na fixação de peças na construção em aço, metalomecânica, construção de caminhões, engenharia mecânica, etc. A tampa de pressão especial móvel permite a fixação de peças inclinadas. **Pressão máxima de aperto até cerca de 22000 N.**

**Descrição técnica**

Largura de aperto	300 mm
Peso	5,6 kg

## Ficha de dados

Secção transversal da corredeira	40×20 mm
Alcance	175 mm
Designação do fabricante	STBM
Tipo de produto	Grampo

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/861310-300>