



Serra de sabre sem fio, Tipo: M18FHZ



Dados do pedido

Número do pedido	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Serra de sabre sem fio Milwaukee para trabalhar em zonas de difícil acesso.

- **Eletrónica para comando contínuo do número de cursos e proteção contra sobrecarga.**
- **Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.**

Com **potente motor POWERSTATE™ sem escovas.**

- **Eletrónica REDLINK PLUS™ com proteção digital contra sobrecarga para mais potência.**
- **Bateria REDLITHIUM-ION™ com monitorização de células individuais para uma longa vida útil.**
- **22 mm de comprimento de curso e 3000 rpm para o controlo máximo.**
- **A base pivotante permite otimizar a posição de corte.**

Material fornecido:

Inclui mala de transporte HD Box, 2x baterias 18 V, carregador rápido e folha de serra.

Instrução:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 18 V
embalagem	Mala de transporte
Designação do fabricante	M18FHZ-502X
Número de cursos	0 - 3000 r,p,m,

Peso	2,6 kg
Particularidade	FIXTEC, LED
Capacidade da bateria	5 Ah
vibração máxima conforme EN	9,9 m/s ²
Tensão da bateria	18 V
Comprimento do curso	22 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC