



Dados do pedido

Número do pedido	862005
GTIN	
Classe de artigo	83K

Descrição

Modelo:

Quenched and tempered profile steel beam; **quick adjustment; steplessly adjustable clamp jaw; clamping force adjustable** (maximum 4000 N).

With 2 separate yoke arms for clamping together workpieces of equal or unequal thicknesses (e.g. when welding).

Descrição técnica

Largura de aperto	100 mm
Alcance	70 mm
Tipo de produto	Alicate de pressão