

Ansell**Par de luvas HyFlex® 11-816, Tamanho das luvas: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	094356 10
GTIN	10076490450028
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

HyFlex® 11-816. Luva extremamente fina e robusta graças à **tecnologia de malha de calibre 18. Vida útil mais longa e maior resistência à abrasão** graças ao revestimento de espuma com FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Sem solventes e poluentes**, certificada conforme a norma Oeko-Tex. Especialmente indicada para trabalhos de montagem leves com elevadas exigências de precisão, montagem final de motores elétricos, sistemas de ar condicionado, cablagens.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	HyFlex®
Tamanho das luvas	10
Categoria de proteção	Categoria II

Tipo de luvas	Luvas multiusos
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	4121 A
material de suporte	Nylon Spandex
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	219 mm
Cor	preto/azul
Peso	20,4 g
Tecnologia de tricotagem	18G
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos