



Dados do pedido

Número do pedido	083084 500
GTIN	5412386005022
Classe de artigo	08E

Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Marcação de substância perigosa	GHS09: Ambiente
ponto de inflamação	-45 °C
Solubilidade em água	insolúvel
Cabeça de pulverização	Standard
Temperatura de autoignição	200 °C
Ponto de ebulição	35 - 65 °C
Viscosidade dinâmica	< 7 mPas
Cor	transparente
Temperatura de armazenamento	15 - 50 °C
Índice	0,5 l
Versão	Lata de spray

Tipo de produto

Agente separador