

ejendals

Par de luvas de proteção contra o frio Tegera® 117, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094821 7
GTIN	7392626010611
Classe de artigo	04R

Descrição

Modelo:

Tegera® 117. **Luva de proteção contra o frio confortável** em couro de cabra de flor integral e nylon. Robusta graças a **elementos de reforço** nos dedos e polegares. Adequada para trabalhos de precisão devido à **excelente sensibilidade nas pontas dos dedos**. Com fecho autoaderente.

Modelo texto publicitário:

Tegera® 117. **Luva de proteção contra o frio confortável** em couro de cabra de flor integral e nylon. Robusta graças a **elementos de reforço** nos dedos e polegares. Adequada para trabalhos de precisão devido à **excelente sensibilidade nas pontas dos dedos**. Com fecho autoaderente.

Utilização:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Utilização texto publicitário:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Instrução texto publicitário:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas resistentes ao frio
Propriedades das luvas	base do polegar reforçada
Propriedades das luvas	Fecho autoaderente
Índice	1
Utilização	reutilizável
âmbito	Precisão
âmbito	Multiusos
Norma	EN 511
Comprimento	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
material de suporte	Couro de cabra de flor integral, nylon
Variante de revestimento	sem revestimento
Cor	branco/preto
Tipo de produto	Luvas resistentes ao frio