

Ansell**Par de luvas de proteção química AlphaTec® 58-735, Tamanho das luvas: 11****Dados do pedido**

Número do pedido	094761 11
GTIN	10076490464537
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

AlphaTec® 58-735. A luva combina de forma ideal a proteção contra muitos químicos comuns com o nível de proteção contra corte C. Boa aderência para manusear componentes oleosos ou molhados. Elevado conforto devido à elevada mobilidade dos dedos.

Luvas de proteção da categoria III.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	11
Tipo de luvas	Luvas de proteção química
Categoria de proteção	Categoria III
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1

Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
EN 374	Tipo A (AJKLMNOPT)
Resistência a produtos químicos	AJKLMNOPT
EN 388	4X32C
EN 407	X1XXXX
Material	Nitrilo
material de suporte	Nitrilo
AQL	0,65
âmbito	Multiusos
Comprimento	350 mm
Espessura	1 mm
Cor	preto/verde
Utilização	reutilizável
Peso	42 g
Classe de proteção contra o corte	C
Norma/regulamento	EN 407
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
Tipo de produto	Luvas de proteção química