

HOLEX**Fresa rotativa Dentado INOX – grosso, HM, Tipo: A0820****Dados do pedido**

Número do pedido	547250 A0820
GTIN	4045197973887
Classe de artigo	52D

Descrição**Modelo:**

A inovadora geometria dos dentes permite **um desempenho de corte de aparas muito elevado**, mantendo ao mesmo tempo **um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo**. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizado para o processamento de **aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido**, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

Descrição técnica

Ø da cabeça	8 mm
Ø da haste	6 mm
Abreviatura do dentado	INOX
Comprimento total	64 mm
Descrição da forma	Cilindro
Grau de finura do dentado	grosso
Comprimento da cabeça	19 mm
Série	Dentado INOX
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		