

Par de luvas HyFlex® 11-818, Tamanho das luvas: 10



Dados do pedido

Número do pedido	094358 10
GTIN	10076490478534
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

HyFlex® 11-818. Com um revestimento inovador para uma vida útil três vezes maior do que luvas comparáveis. Com material de suporte Nylon Spandex com tecnologia de malha de **calibre 18** para uma sensibilidade tátil máxima para trabalhos de precisão. **Sem silicone e sem látex.** Especialmente indicado para o manuseamento de peças sensíveis, montagem fina de pequenos parafusos, equipamento de linhas de produção.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Material do revestimento	Nitrilo / PU
Sensibilidade tátil	muito bom
Sem DMF	não
Forma de ajuste	muito bom

sem silicone	não
Boa aderência em molhado	bom
Capacidade de respiração	muito bom
Tamanho das luvas	10
Proteção térmica	não disponível
Aderência com óleo	bom
Série	HyFlex®
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
EN 388	3121 A
material de suporte	Nylon Spandex
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	200 mm
Cor	azul
Peso	16,5 g
Tecnologia de tricotagem	18G
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos

