



Paquímetro de profundidade digital IP 67 com saída de dados, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	418746 150
GTIN	2050001949684
Classe de artigo	46P

Descrição

Versão:

Mostrador LCD muito grande e de alto contraste. Altura dos dígitos 8 mm. Com preset (predefinição da medição). O paquímetro é à prova de água, a refrigerantes, óleo e poeiras.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948 tam. USB2. Régua de medição.

Descrição técnica

Calibração	A1
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Limite de erro	0,02 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	8 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Comprimento da ponte	100 mm
Leitura	0,0005 polegada

Ficha de dados

Leitura	0,01 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Secção transversal da régua de medição	12×4 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro de profundidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/418746-150>