

Ficha de dados



Jogo de paquímetros universais digitais IP 67, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	415555 150
GTIN	4029713019235
Classe de artigo	46P

Descrição

Versão:

Paquímetro digital universal "Pocket Talent" para diferentes medições internas e externas (incisões, ranhuras, roscas, etc.). Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com números de 7,5 mm de altura. Inclui função PRESET (predefinição do valor medido).

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro, calibre de ajuste de 50 mm, 2 pares de insertos de medição para medição interna e externa. Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Todos os apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900 a 434915 com rosca M2,5. Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Leitura	0,01 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Comprimento do bico	40 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Número de pilhas incluídas	1
Limite de erro	0,03 mm

Ficha de dados

Leitura	0,0005 polegada
Tipo de pilha	Pilha botão
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Calibração	A1
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415555-150>