



Paquímetro digital "Ultra-leve", Faixa de medição: 3000mm



Dados do pedido

Número do pedido	415542 3000
GTIN	7640125712841
Classe de artigo	46A

Descrição

Modelo:

Paquímetro extremamente leve. Régua de medição feita de perfil de alumínio oco, rigidez muito elevada devido a quatro hastes de aço temperado e retificado. Visor LCD muito grande, altura dos dígitos 20 mm. Bicos exteriores feitos de aço inoxidável e temperado com revestimento de titânio. Limitação da força de medição para força de medição constante (7,5 – 11,5 N). Pinos cilíndricos substituíveis para medições internas. Funções: pré-ajuste, máx./mín., delta, visualização dos limites de tolerância superior e inferior.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 2 pinos para medição interna no bico.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948.

Descrição técnica

Norma	Norma de fábrica
Calibração	A1
Limite de erro	0,2 mm
Comprimento do bico	202 mm
Faixa de medição	0 - 3000 mm
Leitura comutável	mm/polegada

Leitura	0,0005 polegada
Tamanho dos dígitos do visor LCD	20 mm
Leitura	0,01 mm
Peso	3,2 kg
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Paquímetro universal

Prestações de serviços

CalibraçãoPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 3000	021000 3000
--	-------------

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
---	---------------