

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Classe de artigo	08M

## Descrição

**Modelo:**

A **3M™ 4411** é uma fita vedante de alto rendimento que adere mediante contacto a muitos metais e plásticos sem tempos de secagem, gotas ou sujidade. Adere a contornos, arestas, rebites e cabeças de parafuso para obter uma selagem estanque. Extremamente resistente às intempéries e aos UV.

**Instrução:**

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

## Descrição técnica

Largura	50 mm
Comprimento	5,5 m
Capacidade de alongamento	450 %
Designação do fabricante	4411B
Espessura	1 mm
Cor	preto

Resistência à tração	0,19 N/mm
Força de aderência em aço	1,34 N/mm
Forro disponível	sim
Particularidade	resistente à humidade
Particularidade	resistente a raios UV
Particularidade	macio
Particularidade	resistente às intempéries
Aplicação	Vedar
Aplicação	Selagem
Temperatura de armazenamento	15 - 38 °C
Tipo de fita adesiva	de um lado
Validade mínima	12 Monatmês
Massa adesiva	Acrilato
Humidade do armazém	30 - 70 %
resistente à temperatura até	90 - 150 °C
material de suporte	Suporte de ionómero
Tipo de produto	Fita adesiva