

## Par de luvas Polytril™, Tamanho das luvas: 7



### Dados do pedido

Número do pedido	094370 7
GTIN	3603835500034
Classe de artigo	09A

### Descrição

**Modelo:**

Polytril™. Luva com revestimento de nitrilo para manusear peças pequenas em ambientes gordurosos, húmidos e sujos.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

### Descrição técnica

Boa aderência em molhado	bom
Proteção térmica	não disponível
Sensibilidade tátil	bom
Forma de ajuste	muito bom
Aderência com óleo	muito bom
Capacidade de respiração	bom

Material do revestimento	Nitrilo
Tamanho das luvas	7
Sem DMF	não
Designação do fabricante	Polytril
Série	Polytril™
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem DMF
EN 388	4121X
material de suporte	Poliamida
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Comprimento	220 - 260 mm
Cor	branco/cinzentos
Peso	36-50 g
Tecnologia de tricotagem	13G
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	1
Tipo de produto	Luvas multiusos