

Par de luvas Polytril™ Top, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094440 7
GTIN	3603835500171
Classe de artigo	09A

Descrição

Modelo:

Polytril™ Top. Uma luva **totalmente revestida a nitrilo sobre o pulso** para trabalhos mais pesados em ambientes húmidos e oleosos. Graças à coloração escura muito resistente à sujidade. Especialmente indicada para trabalhos de montagem em ambientes oleosos e gordurosos, trabalhos no exterior em condições húmidas, setor da construção.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Sem DMF	não
Capacidade de respiração	não disponível
Forma de ajuste	bom
Sensibilidade tátil	bom

Designação do fabricante	Polytril Top
Proteção térmica	não disponível
Material do revestimento	Nitrilo
Tamanho das luvas	7
Aderência com óleo	muito bom
Boa aderência em molhado	muito bom
Série	Polytril™
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem DMF
EN 388	4121X
material de suporte	Poliamida
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento integral
âmbito	Heavy Duty
Comprimento	230 - 270 mm
Cor	preto
Peso	50-70 g
Tecnologia de tricotagem	13G
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	1
Tipo de produto	Luvas multiusos