

## Ficha de dados



### Lâmina de cinzel sobressalente, para porcas: M14-M24



#### Dados do pedido

Número do pedido	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Classe de artigo	83U

#### Descrição

##### Versão:

Por prensa hidráulica para cortar porcas não destacáveis ou enferrujadas (grau 5 – 10) sem danificar os parafusos. Duas vezes deslocado, tornando possível trabalhar mesmo em locais de difícil acesso. Com lâmina de cinzel endurecida. Acionamento apenas apertando o parafuso de pressão. Depois de detonar a porca, volte o parafuso de pressão e empurre o cinzel do detonador até ao ponto de paragem. tam. M18 – M30 para parafusos de aço inoxidável – até M30 no grau 8, até M24 no grau 10.

##### Indicado para:

N.º 884900.

#### Descrição técnica

Largura de corte do cinzel	30 mm
para porcas	M14-M24
Designação do fabricante	56-M
Tipo de produto	Lâmina de cinzel