

HOLEX**Placa de perfil parcial 60° exterior direita, HBX820, Passo: 0,5-3****Dados do pedido**

Número do pedido	270748 0,5-3
GTIN	4045197982544
Classe de artigo	22B

Descrição técnica

Material de corte	HM
Passo de rosca	0,5 mm
passo de rosca máximo	3 mm
Tipo de inserto	direita
Utilização interior/exterior	exterior
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil parcial
Tipo	HBX820
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm

Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		