

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI 319133.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.

## Descrição técnica

Altura da lâmina $h_5$	32 mm
#Largura de incisão w	3 mm
Altura $h_1$	25 mm
Série	Eco
para peças de $\varnothing$ máximo	65 mm
Comprimento total L	109,5 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

