

Prateleira de estante suplementar, Profundidade 600 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/750



Dados do pedido

Número do pedido	990550 2000/750
GTIN	4004514237873
Classe de artigo	96P

Descrição

Versão:

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma **carga de prateleira** máxima de 250 kg por prateleira. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças a versão de encaixe fácil.

Carga do módulo: 1300 kg com uma altura de 2000 mm, 1700 kg com 2500 mm, 2300 kg com 3000 mm.

Descrição:

Medidas da estrutura:

Estante básica: comprimento nominal + 60 mm

Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm

Profundidade total da estrutura: Profundidade nominal + 36 mm

Utilização:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. com aproveitamento ideal do espaço.

Material fornecido:

Estante básica com escoras em cruz. Uma escora diagonal por estante adicional.

Nota:

- Os pés de fixação estão incluídos no volume de fornecimento.
- A fixação no chão e na parede não está incluída.

Ficha de dados

- **Fixação ao chão adequada no n.º 990854.**
- **Pode ser usada de um lado devido a reforço com escora em cruz.**
- **O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Número de prateleiras	5
Altura da estante	2000 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação	756 mm
Altura	2000 mm
Número de armações perfiladas	1
Profundidade	636 mm
Largura	756 mm
Estrutura da estante	Prateleira adicional
Profundidade da prateleira	600 mm
Profundidade da estante	600 mm
Largura da prateleira	750 mm
carga máxima do módulo	1300 kg
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	250 kg
Espessura da prateleira	40 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Material	galvanizado
Atributo do nome do produto	Profundidade 600 mm
Tipo de produto	Estante de prateleiras