



Dados do pedido

Número do pedido	GG5641 40
GTIN	4045197296023
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Granulometria	40
Ø do disco	115 mm
Índice	250
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
Alojamento	Sistema de troca rápida Roloc™
Ø do furo	22,23 mm
indicado para sistema de troca rápida	Roloc™
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

566410 40