

Bacia coletora para barris de 200 l móvel pintado, Número de barris×capacidade do barril (l): 1X200



Dados do pedido

Número do pedido	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Classe de artigo	96U

Descrição

Versão:

Com respetivamente 2 rodas orientáveis e fixas de poliamida (Ø 180 mm). 1 roda orientável com travão imobilizador. Com punho de empurrar e grade galvanizada. **Com dispositivo com cinta de segurança.**

Pintado.

Utilização:

Para o transporte interno seguro de barris de 200 l. **Para líquidos inflamáveis** das categorias 1-3, bem como **líquidos contaminantes da água** das categorias GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintura:

Por padrão azul claro RAL 5012.

Nota:

Pode encontrar cavaletes e apoios de roda para barris de 200 l no n.º 981480 até 981485.

Descrição técnica

Profundidade	800 mm
Dispositivo de fixação por correia	1× para 1 barril
Peso	68 kg
Capacidade do bidão	200 l
Capacidade de armazenamento de barris de 200 litros	1
Número de barris	1
Volume	200 l
Largura	920 mm
Altura de apoio	615 mm
Capacidade de carga da superfície	1000 kg/m ²
Espessura do material	3 mm
Seleção da cor	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
armazenamento	Armazenamento de classe de perigosidade para a água 1-3
armazenamento	Proibido armazenar materiais corrosivos
armazenamento	Permitido armazenar materiais inflamáveis
armazenamento	Armazenamento de materiais nocivos para o ambiente
Tipo de produto	Bacia coletora