

Par de luvas de proteção térmica ActivArmr® 42-474, Tamanho das luvas: 10



Dados do pedido

Número do pedido	094620 10
GTIN	10076490439115
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

Crusader Flex® 42-474. Luva de proteção térmica **extremamente resistente** em poliéster com forro interior de velo que absorve a transpiração. **Maior aderência** em superfícies oleadas graças ao revestimento de nitrilo. Lavável na máquina de lavar roupa. Manuseamento curto de objetos quentes até **180 °C (calor de contacto)**.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

EN 388 Resistência à perfuração	1
Sensibilidade tátil	não disponível
Aderência com óleo	bom
Material do forro	Tecido não tecido
Capacidade de respiração	moderado
Sem DMF	não

sem silicone	não
EN 388 Resistência à abrasão	2
Proteção contra o frio	não disponível
Proteção térmica	muito bom
EN 388 Resistência ao corte	2
EN 388 Resistência ao rasgamento	4
Boa aderência em molhado	não disponível
Material do revestimento	Nitrilo
Forma de ajuste	bom
Tamanho das luvas	10
Tipo de luvas	Luvas resistentes ao calor
Categoria de proteção	Categoria III
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	Resistência à chama de nível X
Propriedades das luvas	sem silicone
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Calor de contacto até	250 °C
material de suporte	Velo de poliéster Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento integral
Cor	branco
Material	Nitrilo
Utilização	reutilizável
Comprimento	330 mm
Índice	1
Lavar	Roupa de cor a 40 °C
âmbito	Heavy Duty
Proteção contra o calor até	180 °C

Classe de proteção contra o corte	B
Norma	EN 407
Peso	74,6 g
Tipo de produto	Luvas resistentes ao calor