

Estantes básicas de grande envergadura, Profundidade 469 mm, Altura/largura da prateleira: 3048/1536**Dados do pedido**

Número do pedido	990860 3048/1536
GTIN	4004514224804
Classe de artigo	97C

Descrição**Versão:**

Pranchas de aglomerado de 16 mm. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 38 mm. Montagem rápida e totalmente encaixável sem parafusos, através de furação com chaves dos perfis. **Carga de compartimento** máxima: até 720 kg, **carga de compartimento** máxima: até 3200 kg.

Descrição:**Medidas da estrutura:**

Estante básica: medida nominal = dimensão externa em mm

Profundidade total da estrutura: medida nominal = dimensão externa em mm

Utilização:

Armazenamento de mercadorias volumosas. Possibilidade de equipamento em ambos os lados e retirada dos artigos em stock. Manuseamento e montagem especialmente fácil.

Pintura:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas semelhantes a laranja puro RAL 2004, **revestido a pó.**

Nota:

- **Fornecida apenas como estante básica, não como estante adicional. Se necessário, é possível ligar 2 ou mais estantes básicas entre si com elementos de união (incluídos no volume de fornecimento) para obter uma fila de estantes.**
- **O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 100 mm. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.**
- **A fixação no chão e na parede não está incluída.**

- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Profundidade da prateleira	469 mm
Largura do compartimento = medida de montagem	1536 mm
Número de níveis de armazenamento, prancha de aglomerado	4
Montagem pelo cliente	sim
Estrutura da estante	Prateleira básica
Largura da prateleira	1536 mm
Carga da prateleira	640 kg
Largura	1536 mm
Altura	3048 mm
Material do nível de armazenamento	Prancha de aglomerado
Profundidade	469 mm
Profundidade da estante	469 mm
Largura da estante	1536 mm
Altura da estante	3048 mm
Espessura do tampo	16 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	38 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Seleção da cor	RAL 5010, 2004
Atributo do nome do produto	Profundidade 469 mm
Tipo de produto	Estante de grande comprimento