

Estantes básicas de grande envergadura, Profundidade 600 mm, Altura/largura da prateleira: 2500/1785



Dados do pedido

Número do pedido	990950 2500/1785
GTIN	4004514225948
Classe de artigo	960

Descrição

Versão:

Armação galvanizada. Opcionalmente com painéis de aço galvanizado de 25 mm ou pranchas de aglomerado. Diferentes tipos de longarinas conforme a carga de prateleira necessária (travessa com 55 – 85 mm de altura). Instalação rápida através de encaixe fácil das longarinas tipo ZG.

Carga de compartimento máxima de 1050 kg, **carga de compartimento** máxima de 3500 kg.

Descrição:

Medidas da estrutura:

comprimento nominal + número de suportes × 57 mm.

Utilização:

Armazenamento de mercadorias volumosas e pesadas. Possibilidade de equipamento em ambos os lados e retirada dos artigos em stock.

Pintura:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas semelhantes a laranja puro RAL 2004, **revestido a pó.**

Nota:

- **O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 1200 mm, mas apenas com uma carga de campo máx. de 2600 kg. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.**
- **A fixação no chão e na parede não está incluída.**

- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Medidas de montagem, largura da estante de base	1899 mm
Material do nível de armazenamento	Painéis de aço
Largura da prateleira	1785 mm
Estrutura da estante	Prateleira básica
Largura	1899 mm
Número de níveis de armazenamento, painéis de aço	4
Carga da prateleira	670 kg
Profundidade da prateleira	600 mm
Altura	2500 mm
Montagem pelo cliente	sim
Profundidade	600 mm
Profundidade da estante	600 mm
Largura da estante	1785 mm
Altura da estante	2500 mm
Espessura da prateleira	25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Seleção da cor	RAL 5010, 2004
Atributo do nome do produto	Profundidade 600 mm
Tipo de produto	Estante de grande comprimento