

Tapete para estação de trabalho superior Largura 122 cm, preto, Comprimento: 200cm



Dados do pedido

Número do pedido	964530 200
GTIN	2050001943477
Classe de artigo	96C

Descrição

Modelo:

Estes tapetes industriais de posto de trabalho produzidos com plásticos de alta qualidade para uma **solicitação mais elevada**:

- **Superfície de vinil dura e de baixo desgaste para uma resistência antiderrapante ideal e uma longa vida útil.**
- **Núcleo macio de vinil para proteger de fadiga. Este está laminado na superfície de vinil.**
- **Parte inferior com RedStop™ antiderrapante.**
- **Arestas chanfradas em todos lados para acesso sem dificuldades.**
- **Condicionamente resistente à maioria de massas lubrificantes industriais, agentes no trabalho e produtos químicos industriais. Não adequado para óleos de arrefecimento.**
- **Selado em toda a volta contra a entrada de humidade.**
- **Altamente inflamável conforme DIN 4102 B1.**
- **Espessura da base: 14,3 mm, peso: aprox. 6,5 kg/m².**
- **Resistência ao desliz R10 conforme DIN 51130 e BGR 181.**

Instrução:

Tapetes de posto de trabalho com comprimento determinado livremente a partir do n.º 964520–964525.

Descrição técnica

Superfície	Vinil
encaixável	não
Material	Núcleo de espuma de vinil
condicionalmente resistente contra a maior parte de	massas lubrificantes industriais, agentes de trabalho, químicos
Espessura	14,3 mm
Chanfradura	de 4 lado
com arestas de segurança	de 2 lado
Comprimento	200 cm
Parte inferior antideslizante	sim
Largura	122 cm
Peso	14 kg
Peso por superfície	6,5 kg/m ²
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181	R10
Conforto em pé	Antiderrapante
Conforto em pé	Isolamento (temperatura)
Conforto em pé	Antifadiga
Proteção contra choques	Piso
Propriedades do material	não resistente a óleo
Cor	preto
Tipo de produto	Tapete para posto de trabalho