



Escada dupla de degraus de alumínio, de acesso bilateral, número de níveis possível 2x3 – 2x10



Dados do pedido

Número do pedido	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Classe de artigo	96Z

Descrição

Versão:

Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido. Plataforma grande com união de dobradiças integrada. Degraus com 85 mm de profundidade com estriado antiderrapante e ligação entre as travessas e os degraus patenteada de 7 pontos. Estabilidade ideal graças a uma ligação rígida dos dois lados.

Norma:

DIN EN 131.

Descrição técnica

Altura de trabalho aprox.	2,45 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido
largura inferior exterior	0,43 m

Número de degraus	2×4
Profundidade dos degraus	85 mm
Comprimento da escada	0,97 m
Protetor contra afastamento	em ambos os lados, ligação rígida
Peso	6 kg
Modelo do degrau	Degrau
Altura da travessa	87 mm
Acessibilidade	de ambos os lados
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Tipo de produto	Escada dupla