

Garant

Prateleira suplementar polivalente, Profundidade 500 mm, Altura: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	990015 2000
GTIN	4045197518217
Classe de artigo	91I

Descrição

Versão:

Suportes quadrados muito estáveis 40×40×2 mm, em intervalos de 40: 40 mm com ranhuras de suspensão para ajustar as prateleiras aos bens armazenados. Suportes com placa de base de plástico. **Prateleiras com capacidade de carga especialmente elevada** de chapa de aço resistente, com superfícies laterais com rebordo.

Carga de campo: Com 600 mm de distância entre prateleiras, carga de campo máxima de 1375 – 5500 kg.

Utilização:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. As dimensões estão ajustadas aos recipientes de armazenamento convencionais de metal e plástico, excelente aproveitamento do espaço. Pode ser usada como estante individual, em linha ou dupla.

Montagem fácil, rápida e exata sem aparafusamento, as prateleiras são apenas penduradas e bloqueadas com cavilhas cónicas (n.º 968420) correspondentes.

Pintura:

Suportes de estante preto RAL 9005, prateleiras cinza, **revestido a pó**.

Nota:

- **As caixas de arrumação para equipar as estantes multiusos podem ser encontradas no Grupo 96.**

Ficha de dados

- Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.
- A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

carga máxima do módulo com distância entre prateleiras de 600 mm	1375 - 5500 kg
Montagem pelo cliente	sim
Altura da estante	2000 mm
Largura da prateleira	1000 mm
Medidas de montagem, altura da estante de ampliação	2004 mm
Número de prateleiras	5
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação	1031 mm
Tipo de fixação da prateleira	Cavilhas cónicas
Largura da prateleira, espaço livre	950 mm
Estrutura da estante	Prateleira adicional
Número de suportes de estante	2
Montagem por encaixe	sim
Profundidade da prateleira	500 mm
Profundidade da estante	500 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	180 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	40 mm
Atributo do nome do produto	Profundidade 500 mm
Tipo de produto	Estante de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/990015-2000>