



Escada de plataforma com capacidade de carga de 300 kg, de acesso unilateral, número de andares possível 2 – 5



Dados do pedido

Número do pedido	966192 2
GTIN	4003866555246
Classe de artigo	96Z

Descrição

Versão:

Longarinas de perfis de alumínio extrudido de alta resistência com canais de parafusos para uma montagem flexível. O volume de fornecimento não inclui corrimões e gradeamentos da plataforma. Disponível com o n.º 966196 e o n.º 966198. Inclinação da escada de 45°. Comprimento da plataforma 400 mm. Revestimento dos degraus de alumínio estriado. Equipada com rodas na peça de suporte.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Descrição técnica

Modelo do degrau	Degrau
Altura da plataforma sem corrimão	0,4 m
Alcance	951 mm
Inclinação do degrau	45 grau
Comprimento da plataforma	400 mm
Material	Travessas em perfis de alumínio extrudido de alta resistência

Peso	28,5 kg
Número de degraus incluindo plataforma	2
Norma	DIN EN ISO 14 122
Acessibilidade	de um lado
Largura dos degraus	800 mm
Rodas	sim
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	300 kg
Atributo do nome do produto	Largura do degrau 800 mm
Princípio de duas mãos livres	sim
Tipo de produto	Escada com plataforma