

**Roedora, Tipo: 723239****Dados do pedido**

Número do pedido	078111 723239
GTIN	4014586869926
Classe de artigo	03F

**Descrição****Modelo:**

- **Custos operacionais muito baixos devido à durabilidade longa da punção e da matriz.**
- **Sistema de troca rápida QuickIN para troca rápida e sem ferramentas de punções e matrizes.**
- **A direção de trabalho pode ser alterada sem ferramentas.**
- **Ideal para folhas trapezoidais com caneluras profundas até 160 mm.**

**Instrução:**

Para baterias adequadas, ver n.º 073851 – n.º 073858, e conjunto básico, ver n.º 073863 – n.º 073867. Carregadores, ver n.º 073866.

**Descrição técnica**

Consumo energético	350 W
Velocidade de corte	2,7 m/min
Peso	1,9 kg
Largura do corte	5 mm
Raio da curva mais pequena	70 mm

espessura máxima do material aço 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Número de cursos	1500 r,p,m,
Designação do fabricante	BLK 1.6LE
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
espessura máxima do material aço 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Roedora