

Garant**Broca craneana MD alto, Ø DC: 49****Dados do pedido**

Número do pedido	118400 49
GTIN	4045197037039
Classe de artigo	11C

Descrição**Versão:**

Broca coroa e haste numa peça única (temperada), extremamente estável e concentricidade impecável.

Pastilhas de corte HM estreitas com ângulo positivo de corte e grande ângulo livre para uma boa potência de corte com baixa pressão de corte.

Broca de centragem intercambiável, haste com 3 superfícies de aperto.

Largura de corte de 2 mm para todos os tamanhos. Tolerância de Ø: **+0,10/-0,05 mm.**

Medida L: **Tam. ≤ 55 = 35 mm/tam. 60 = 60 mm.**

Utilização:

Para utilização em máquinas estacionárias. Adequada para plásticos reforçados com fibra (PRFV e PRFC).

Para material plano até uma espessura máxima de 4 mm e tubos até 4 mm de espessura de parede.

Descrição técnica

Ø nominal D _C	49 mm
Ø da haste	10 mm
Comprimento L	35 mm
Modelo	alto
Material de corte	HM
Norma	Norma de fábrica

Ficha de dados

Haste	Haste com três faces tensoras
Tolerância de Ø	-0,05 / 0,1 mm
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Coroa de perfuração

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/118400-49>