

Conjunto de brocas craneanas HSS, TiAlN



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 118825 |
| GTIN | 4045197038210 |
| Classe de artigo | 12D |

Descrição

Material fornecido:

1 pino ejetor, caixa.

Jogo com **1 broca craneana HSS n.º 118800** tam. 14/16/18/20/22/26 mm.

Descrição técnica

| | |
|-----------------|----------------|
| Revestimento | TiAlN |
| Óleo de corte | HSS |
| Tipo de produto | Broca craneana |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | 70 | N |
| Alumínio (apara curta) | adequado | 70 | N |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | 25 | P |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|----|---|
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | 20 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | 15 | M |
| GG | adequado | 16 | K |
| GGG | adequado | 19 | K |
| Uni | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| mínimo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |

Acessórios

| | |
|---|-----------|
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 22 | 118800 22 |
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 24 | 118800 24 |
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 26 | 118800 26 |
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 14 | 118800 14 |
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 18 | 118800 18 |
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 16 | 118800 16 |
| Broca craneana HSSProfundidade de corte 30 mm Ø DC 20 | 118800 20 |