

HOLEX**Broca craneana HSS Profundidade de corte 55 mm, TiAlN, Ø DC: 26mm****Dados do pedido**

Número do pedido	118820 26
GTIN	4045197038074
Classe de artigo	12D

Descrição**Modelo:**

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – Ø **19 mm**.

HSS com revestimento especial TiAlN para melhores propriedades de corte (evita a incrustação de material).

Utilização:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Instrução:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descrição técnica

Ø nominal D _c	26 mm
Ø da haste	19 mm
Profundidade de corte	55 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Haste	Haste Weldon
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca craneana

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		