

HOLEX**Broca craneana HSS Profundidade de corte 55 mm, TiAlN, Ø DC: 28mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 118820 28 |
| GTIN | 4045197038098 |
| Classe de artigo | 12D |

Descrição**Modelo:**

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – Ø **19 mm**.

HSS com revestimento especial TiAlN para melhores propriedades de corte (evita a incrustação de material).

Utilização:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Instrução:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ø nominal D _c | 28 mm |
| Ø da haste | 19 mm |
| Profundidade de corte | 55 mm |
| Revestimento | TiAlN |
| Óleo de corte | HSS |
| Norma | Norma de fábrica |

| | |
|-----------------|----------------|
| Haste | Haste Weldon |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Broca craneana |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| GG | adequado | | |
| GGG | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| mínimo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |