

Broca de centragem HSS-E A, TiAlN, Ø nominal DC k12: 2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	111100 2
GTIN	4045197000323
Classe de artigo	11A

Descrição**Modelo:**

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,02 mm/U
para peça de Ø	15 – 20 mm
Ø nominal D _c	2 mm
Tolerância da haste	h7
Número de arestas de corte Z	2
Ø haste D _s	5 mm
Comprimento total L	40 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita
Haste	Haste cilíndrica com h7

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		