

Pinça de aperto ER com vedação, ER 25, Ø de fixação nominal d: 5mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308946 5 |
| GTIN | 2050001768667 |
| Classe de artigo | 39Y |

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Instrução:

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

Descrição técnica

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø de fixação nominal d | 5 mm |
| Alojamento | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Concentricidade | ≤ 5 µm |
| Tipo | 429 E |
| Ø exterior D | 25,7 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Comprimento total L | 34 mm |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |