

## Pinça de aperto ER com vedação, ER 25, Ø de fixação nominal d: 10mm



### Dados do pedido

Número do pedido	308946 10
GTIN	2050001766076
Classe de artigo	39Y

### Descrição

**Modelo:**

Totalmente temperado e retificado.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Instrução:**

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	10 mm
Alojamento	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	429 E
Ø exterior D	25,7 mm

Comprimento total L

34 mm

Tipo de produto

Pinça de aperto