

Pinça de aperto ER com vedação, ER 32, Ø de fixação nominal d: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	308986 16
GTIN	2050001765857
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Instrução:

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	16 mm
Alojamento	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	469 E
Ø exterior D	32,7 mm

Comprimento total L	40 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto