

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Pinça de aperto ER com vedação, ER 40, Ø de fixação nominal d: 18****Dados do pedido**

Número do pedido	308992 18
GTIN	2050001768711
Classe de artigo	39Y

**Descrição****Versão:**

Totalmente temperado e retificado.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Nota:**

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

**Descrição técnica**

Ø de fixação nominal d	18 mm
Alojamento	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	471 E
Ø exterior D	40,7 mm

Comprimento total L	46 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto