

Jogo de pinças de aperto ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16



Dados do pedido

Número do pedido	309390
GTIN	2050001764638
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Concentricidade do sistema e precisão de repetição **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

Instrução:

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

Descrição técnica

Alojamento	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 2 µm

Tipo de produto

Pinça de aperto