

Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 32, Ø de fixação nominal d: 18mm



Dados do pedido

Número do pedido	309414 18
GTIN	2050001764805
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.

Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 60 bar!).

Proteção contra corrosão FAHRION®:

- **Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.**
- **Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Instrução:

Pinças de aperto **FAHRION®** semelhantes a ISO 15488-A.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	18 mm
Alojamento	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4537 E

Ø exterior D	32,7 mm
Comprimento total L	40 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto