

Jogo de pinças de aperto ER HP com vedação (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25



Dados do pedido

Número do pedido	309394
GTIN	2050001766434
Classe de artigo	33F

Descrição

Modelo:

Concentricidade do sistema e precisão de repetição **3 µm** ($3 \times D$, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

Instrução:

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

Descrição técnica

Alojamento	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	$\leq 2 \mu\text{m}$

Tipo de produto

Pinça de aperto