

## Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação e bicos de pulverização, ER 16, Ø de fixação nominal d: 8mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 309404 8      |
| GTIN             | 2050001766861 |
| Classe de artigo | 39Y           |

### Descrição

#### Modelo:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de rosca.

Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 60 bar!) e bicos de pulverização.

#### Proteção contra corrosão FAHRION®:

- **Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.**
- **Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.**

#### Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

#### Instrução:

Pinças de aperto **FAHRION**® semelhantes a ISO 15488-A.

### Descrição técnica

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ø de fixação nominal d | 8 mm        |
| Alojamento             | ER 16       |
| Norma                  | ISO 15488-A |
| Concentricidade        | ≤ 10 µm     |
| Tipo                   | 4031 E      |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ø exterior D        | 16,7 mm         |
| Comprimento total L | 27,5 mm         |
| Tipo de produto     | Pinça de aperto |