

Extensão de mandril de contração 3°, amortecimento antioscilação, C = 210 mm, Ø d/Ø D1: 20/10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302415 20/10
GTIN	4045197701381
Classe de artigo	31P

Descrição**Modelo:**

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ) até um máximo de 80 bar. Inclui parafuso de ajuste de comprimento. Um **núcleo de metal duro** montado na extensão amortece as vibrações e, assim, reduz as vibrações.

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Vantagem:

- **Evitar vibrações no sistema de fixação.**
- **Melhores superfícies da peça de trabalho.**
- **Melhoria da vida útil da ferramenta.**

Descrição técnica

Ø do furo D ₁	10 mm
Ø da haste d	20 mm
Ø D ₂	16 mm
Comprimento total L	210 mm
Atributo do nome do produto	C = 210 mm
Refrigeração interior	sim, com 80 bar máx.
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Extensão

