

## Suporte de aperto rotativo SRDCN 30°, para pastilhas de corte reversíveis RC.X, neutro, Tamanho da haste/placa: 16/06mm



### Dados do pedido

Número do pedido	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Tamanho da haste	16 mm
Largura funcional L <sub>4</sub> dos suportes neutros	11 mm
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes neutros	12,4 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 15
Código ISO do suporte	SRDCN 1616H06
Pastilha de corte reversível adequada	RC.T 0602
Tamanho da placa	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	30 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 15	269028 15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---