

Garant GRIDLINE

**Armário de ferramentas completo com gavetas 200 kg, 26×24G, Altura mm/  
número de gavetas: 800/5****Dados do pedido**

Número do pedido	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Classe de artigo	9GK

**Descrição****Modelo:**

Armário de ferramentas completamente equipado com 30×28G, com gavetas 26×24G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Gaveta de **50 mm com 75 kg** de capacidade de carga. Gaveta **a partir de 75 mm com 200 kg** de capacidade de carga.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Pintura:**

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Instrução:**

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

**Descrição técnica**

Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	125 mm
Altura frontal das gavetas	300 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Área útil da gaveta em G	26×24
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Largura útil da gaveta em G	26
Profundidade	700 mm
Peso	115 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura útil	700 mm
ComfortClose	não
Altura útil para gavetas	700 mm
Altura	800 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Número de portas	0
Largura útil da gaveta	650 mm
Largura	750 mm
Inserção de borracha ranhurada no rebordo de 3 lados	não
Número de gavetas	5
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável	não
Número de prateleiras extraíveis	0
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm

Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	26x24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Caixa do armário de ferramentas para gavetas Altura 800	931155 800
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 100	931165 100
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 125	931165 125
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 300	931165 300
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 75	931165 75
Corrediças para gaveta(par) Capacidade de carga 200	939901 200