

bimos

## Cadeira giratória industrial, madeira, com rodas



### Dados do pedido

Número do pedido	965331
GTIN	4016849295411
Classe de artigo	96B

### Descrição

**Modelo:**

Assento e encosto de multiplex de faia multicamada, envernizado em cor natural, lavável e resistente.

Assento (largura x profundidade): 430x400 mm. Altura do encosto: 340 mm.

**Norma:**

DIN 68877

### Descrição técnica

Largura do banco	430 mm
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Profundidade do banco	400 mm
Altura do encosto	340 mm
Modelo das rodas	rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Material do assento	Multiplex de faia

Ø do pé em cruz	680 mm
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Material do pé em cruz	Aço
Norma	DIN 68877
Regulação da inclinação do banco	não
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Possível adaptação do par de apoios de braço	não
Série	Base-Tec
Versão	com rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	420 - 600 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

---

## Acessórios

Rodas(1 jogo = 5 unidades)	963187
----------------------------	--------