

bimos

Cadeira giratória industrial, madeira, com corredeiras e anel de pé**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 965332 |
| GTIN | 4016849295428 |
| Classe de artigo | 96B |

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto de multiplex de faia multicamada, envernizado em cor natural, lavável e resistente.

Assento (largura x profundidade): 430x400 mm. Altura do encosto: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Descrição técnica

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material do pé em cruz | Aço |
| Altura do encosto | 340 mm |
| Material do assento | Multiplex de faia |
| Largura do banco | 430 mm |
| Ø do pé em cruz | 680 mm |
| Profundidade do banco | 400 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Modelo do pé em cruz | Patins com apoio para os pés |
| Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços |
| Norma | DIN 68877 |
| Regulação da inclinação do banco | não |
| Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura |
| Possível adaptação do par de apoios de braço | não |
| Série | Base-Tec |
| Versão | altura do banco elevada |
| Capacidade de carga da cadeira | 120 kg |
| Faixa de regulação da altura | 570 - 840 mm |
| Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |

Acessórios

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sapata(1 jogo = 5 unidades) | 963188 |
|-----------------------------|--------|