

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta, 200 kg, 26x20G, Altura frontal das gavetas: 125



Dados do pedido

Número do pedido	930635 125
GTIN	4062406064068
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Capacidade de carga 200 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 30x24G n.º 930625.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Altura frontal	125 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Peso	13 kg
Área útil da gaveta em G	26x20
Altura útil	100 mm
Profundidade útil em G	20

Ficha de dados

Largura útil em G	26
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Largura útil	650 mm
#Profundidade útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×20G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/930635-125>