

Ficha de dados

bimos

Apoio para sentar e levantar, espuma integral com rodas



Dados do pedido

Número do pedido	965420
GTIN	4016849432878
Classe de artigo	96B

Descrição

Versão:

Cruz de alumínio de cinco pés (Ø 600 mm). Com **mola de pressão a gás** ajustável continuamente em altura. Assento de espuma integral SoftTouch com perfil ondulado. **Assento macio com suporte**, o perfil ondulado permite a circulação de ar (conforto térmico). **O apoio ergonómico para as costas** (altura de 190 mm) suporta uma postura sentada correta. Espuma integral macia, confortável, lavável.

Utilização:

Combinação ideal entre posição sentada e em pé. Para postos de trabalho sentados e em pé ou uma combinação de ambos.

Versão de banco de trabalho com rodas para pisos duros.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Largura do banco	340 mm
------------------	--------

Ficha de dados

Modelo das rodas	rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
com encosto	sim
Norma	DIN 68877
Ø do pé em cruz	580 mm
Material do pé em cruz	Alumínio polido
Capacidade de carga	120 kg
Cor do material do assento	preto
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Material do assento	Espuma integral
Profundidade do banco	300 mm
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Altura do encosto	190 mm
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 650 mm
Tipo de produto	Banco

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/965420->